




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB050PLS0005E05



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC
Max. összes áramerhelés	[A]	5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	498,2
Méretek	[mm]	24 x 24 x 50
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		TPU
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: TPU






Csatlakozókábel dugaljjal

AD0GB050PLS0005E05

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér