


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGR040PLS0002H



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

9,6...30 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...85

Védettség

IP 67; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

106,5

Méretek

[mm]

30 x 30 x 68

Anyagok

Hytrel G-4774

Test kiöntő anyaga

Hytrel G-4774

Hollandi anya anyaga

Hytrel G-4774

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGR040PLS0002H

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete; 4 x 0,5 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x bajonett, egyenes; öntött test: Hytrel G-4774; záró: Hytrel G-4774



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
GN =	fekete
VT =	zöld
YE =	lila
	sárga