




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS




Felhasználási terület	
Alkalmazás	árammérés
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 24 AC/DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...90
Védettség	IP 67; IP 69K
Mechanikai adatok	
Súly [g]	85
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Tartozékok	
Szállított tételek	csavar feliratmező
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

**Összekötő kábel szelepdugóval**

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

**Elektromos csatlakozás**Kábel: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm²**Csatlakozás****Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

