




Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MSS0003H04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC077
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség	IP 68	
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 48
Anyagok	TPU	
Test kiöntő anyaga	TPU	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MSS0003H04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér