


## Beépíthető dugó

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



## Elektromos adatok

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| Üzemi feszültség | [M] | < 250 AC/DC |
|------------------|-----|-------------|

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...85 |
|------------------------|------|----------|

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| Védettség |  | IP 68 |
|-----------|--|-------|

## Mechanikai adatok

|      |     |      |
|------|-----|------|
| Súly | [g] | 22,6 |
|------|-----|------|

|                     |  |     |
|---------------------|--|-----|
| Menetes csatlakozás |  | M20 |
|---------------------|--|-----|

|         |  |                      |
|---------|--|----------------------|
| Anyagok |  | sárgaréz nikkelezett |
|---------|--|----------------------|

|                    |  |                       |
|--------------------|--|-----------------------|
| Test kiöntő anyaga |  | sárgaréz, nikkelezett |
|--------------------|--|-----------------------|

## Megjegyzések

|                    |  |      |
|--------------------|--|------|
| Csomagolási egység |  | 1 db |
|--------------------|--|------|

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett





## Beépíthető dugó

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

### Csatlakozás

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| WH = | fehér      |