




Csatlakozókábel dugóval

ASTGH030VAS0001A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC076
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 41,5
Anyagok		PVC
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

**Csatlakozókábel dugóval**

ASTGH030VAS0001A03

Elektromos csatlakozásKábel: 1 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektromos csatlakozás - dugó**

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

**Csatlakozás**

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Érszínek :
BN = fekete
BU = barna
 kék