




Összekötő kábel


VDOGH040MSS0005H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás - dugó	

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett






Összekötő kábel

VDOGH040MSS0005H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett

