
E11316

Összekötő kábel szelepdugóval

AVDAA031--S0010A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem		igen; (VDR)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		csavar
		feliratmező
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E11316

Összekötő kábel szelepdugóval

AVDAA031--S0010A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PUR



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN/YE =	zöld / sárga