


Összekötő kábel

VDOG F040MSS00,3H03STGF030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC270

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...85

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Összekötő kábel

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm

