




Összekötő kábel

VDOAH030MSS0005H03STGF030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Összekötő kábel

VDOAH030MSS0005H03STGF030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

