




Összekötő kábel

VDOGF030MSS00,3H03STGF040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC305  
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



| Felhasználási terület        |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok     | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
| Szilikonmentes               | igen                                                |
| Elektromos adatok            |                                                     |
| Üzemi feszültség [V]         | < 60 AC / < 75 DC                                   |
| Védelmi osztály              | III                                                 |
| Max. összes áramterhelés [A] | 3                                                   |
| Környezeti körülmények       |                                                     |
| Környezeti hőmérséklet [°C]  | -25...85                                            |
| Védettség                    | IP 68                                               |
| Mechanikai adatok            |                                                     |
| Anyagok                      | PUR                                                 |
| Test kiöntő anyaga           | PUR                                                 |
| Hollandi anya anyaga         | sárgaréz, nikkelezett                               |
| Megjegyzések                 |                                                     |
| Csomagolási egység           | 1 db                                                |



## Összekötő kábel

VDOGF030MSS00,3H03STGF040MSS

### Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



### Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Csatlakozás



### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm

