




Összekötő kábel

VDOGF040MSS00,3H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC220
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes	igen
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	3
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db



Összekötő kábel

VDOGF040MSS00,3H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm

