


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080VAS0015E08

8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. összes áramterhelés [A]

2

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...100

Védettség

IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]

929

Méretek [mm]

15 x 15 x 46

Anyagok

PVC

Test kiöntő anyaga

PVC

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080VAS0015E08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 15 m, PVC, narancs, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

színek DIN EN
60947-5-2 szerint

Érszínek :

BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
OG =	narancs
VT =	lila
WH =	fehér