


E12405



Y-csatlakozókábel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A bemeneti kábel szürke
C - B octavis kábel fekete



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

10...30 DC

Max. összes áramerhelés [A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]

65

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Elosztódoboz portjainak száma

2

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db




Y-csatlakozókábel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS


Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,25 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás






Y-csatlakozókábel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Elektromos csatlakozás - \$Stecker

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Kábel: 0,25 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozó: 2 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

