


E12422



Ethernet connection cable

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték

Kivitel

Ethernet kábel, D-kódolású

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

66,1

Méretek

[mm]

15 x 15 x 47,3

Anyagok

TPU

Hollandi anya anyaga

horganyöntvény, nikkelezett / horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva

E12422



Ethernet connection cable


VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC, zöld, árnyékolt; 4 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva

