




Összekötő kábel

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező; Energialáncban használható	
Kivitel	tápkábel, T-kódolású	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség	IP 67	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	105,4
Méretek	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Anyagok	PUR	
Test kiöntő anyaga	PUR	
Hollandi anya anyaga	horganyöntvény, nikkelezett	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási sugár rögzített szerelésnél	min. 5 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3 m/s, 5 m vízszintes út és max. 5 m/s² gyorsulás esetén
	hajlítási ciklusok	> 4 Mio.
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Összekötő kábel

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PUR, fekete; 4 x 1,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: PUR

