



Összekötő kábel


VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 30 AC / < 36 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Súly [g]	51
Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm





Összekötő kábel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

