




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080VAS0010E08

8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Védettség		IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	629,6
Méretek	[mm]	15 x 15 x 46
Anyagok		PVC
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080VAS0010E08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

színek DIN EN
60947-5-2 szerint

Érszínek :

BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
OG =	narancs
VT =	lila
WH =	fehér