


E12435



Összekötő kábel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Alkalmazás		hegesztéses alkalmazások
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	816,2
Méret	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény
Tömítés anyaga		FKM



Összekötő kábel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Megjegyzések	30 mm hosszú címketartóval
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 30 m, PUR, fekete, Ø 4,9 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); hegesztésálló; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR, átlátszó; záró: horganyöntvény; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

