




Csatlakozókábel dugóval

ASTGH080MSS0005H08




Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	313,7
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, fekete, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm





Csatlakozókábel dugóval

ASTGH080MSS0005H08

Csatlakozás

<u>1</u>	<u>BN</u>
<u>2</u>	<u>WH</u>
<u>3</u>	<u>BU</u>
<u>4</u>	<u>BK</u>
<u>5</u>	<u>GY</u>
<u>6</u>	<u>PK</u>
<u>7</u>	<u>VT</u>
<u>8</u>	<u>OG</u>

színek DIN EN 60947-5-2 szerint

Érszínek :

BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
OG =	narancs
VT =	lila
WH =	fehér