


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH080VAS0003G08

8-pólusú dugaljakkal esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Árnyékolt vezeték

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 30 AC / < 36 DC

Védelmi osztály

III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...80

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]

440

Méreték [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Anyagok

PVC; PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAH080VAS0003G08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PVC, narancs, Ø 6,6 mm, árnyékolt; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR, fekete; záró: rozsdamentes acél; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Csatlakozás



színek DIN 47100 szerint

Érszínek :

BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga
screen =	árnyékolás