


Y - elosztó

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 AC/DC

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

12

Max. összes áramterhelés

[A]

12; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...70

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

24,6

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

horganyöntvény

Csatlakozó típusa

M12

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Y - elosztó

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott