


# E12490



## Összekötő kábel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S



### Felhasználási terület

Kivitel	Ethernet kábel
Alkalmazás	keresztezett patchkábel; patchkábel

### Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67; IP 20; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó)

### Mechanikai adatok

Súly [g]	66,5
Anyagok	TPU / PA
Hollandi anya anyaga	horganyöntvény, nikkelezett

### Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

### Elektromos csatlakozás - dugó M12

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: PA; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



# E12490




## Összekötő kábel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC, zöld, Ø 6,5 mm, árnyékolt; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Csatlakozás



### Elektromos csatlakozás - dugó RJ45

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: TPU

