
E12491

Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



CE

Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Árnyékolt vezeték
Kivitel		Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás		keresztezett patchkábel; patchkábel
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67; IP 20; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	367,2
Anyagok		TPU / PA
Test kiöntő anyaga		PA / TPU
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó M12

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PA; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



E12491


Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, zöld, Ø 6,5 mm, árnyékolt; 2 x 2 x 0,38 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó RJ45

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: TPU

