




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGD040ZDS0050H04



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Kivitel		tápkábel, T-kódolású
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	5233,5
Méretek	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Anyagok		PP
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGD040ZDS0050H04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 50 m, PUR, fekete, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér