




Konfekcionálható dugalj

SDOGD040ZDSFKP



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Kivitel		tápkábel, T-kódolású
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	12; (1,5 mm ² -es vezető alkalmazása esetén)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	29
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény
Tömítés anyaga		NBR
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható dugalj


SDOGD040ZDSFKP

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: 0,75...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...10 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: PA; záró: horganyöntvény; Tömítés: NBR; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,4 Nm



Csatlakozás

