
E12503

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH120ZDS0010H12



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	1,5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	626
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E12503

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH120ZDS0010H12

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
GY/PK =	szürke/rózsaszín
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga
RD/BU =	piros/kék