


Csatlakozókábel dugóval

ASTGN040ZDS0020L04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Kivitel

Ethernet kábel, D-kódolású

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 250 AC/DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

1380,5

Méretek

[mm]

15 x 15 x 47,3

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugóval

ASTGN040ZDS0020L04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 20 m, PVC, zöld, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Csatlakozás



BU =	Érszínek :
OG =	kék
WH =	narancs
YE =	fehér
	sárga