


Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz

PUCK 53MM BASIC



Felhasználási terület

Kivétel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanikai adatok

Súly	[g]	60,5
Kódtárcsa átmérő	[mm]	53
Furattávolság	[mm]	80
Szelephajtás tengelymagassága	[mm]	30
Anyagok	kódtárcsa: PA 6 fekete; fémrészek: rozsdamentes acél	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	2,5...3

Tartozékok

Szállított tételek	félgömbfejű csavar: 1 x M6 x 16, rozsdamentes acél
--------------------	--

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------