


E12519



Szerelőkészlet kézi- és gömbszelepekhez

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -30...80

Mechanikai adatok

Súly [g]	463,5
Felső perem átmérője [mm]	42
ISO felső peremes típus	F04
Tengelytoldal	M5
Anyagok	szerelőlap: műanyag; fémrészek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304)

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db