


E12524



Szerelőkészlet kézi- és gömbszelepekhez

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	602,5
Felső perem átmérője	[mm]	102
ISO felső peremes típus		F10
Tengelytoldal		M8
Anyagok	szerelőlap: műanyag; fémrészek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304)	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------