


E12529



Y - elosztó

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS




Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes	igen
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	60 AC/DC
Védelmi osztály	II
Max. összes áramterhelés [A]	4
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Súly [g]	37,1
Anyagok	PUR fekete
Test kiöntő anyaga	PUR, Halogénmentes
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Y - elosztó


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; öntött test: PUR, Halogénmentes; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PUR, Halogénmentes; Érintkezők: aranyozott

