


Csillapítómágnes

MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	3
Méret	[mm]	Ø 12 / L = 3
Anyag		neodinium
Mágneses térerősség	[mT]	250

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------