


E12539



Csillapítómágnes

MAGNET M6.0 NEODYM, DRILL HOLE



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	13
Méret	[mm]	Ø 24 / L = 4
Anyag		neodinium
Mágneses térerősség	[mT]	240

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------