


E12540



Csillapítómágnes

MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	8,9
Méret	[mm]	M6 / L = 33,5
Menet megjelölés		M6
Anyag		neodinium galvanizált
Mágneses térerősség	[mT]	220

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------