


E12541



Csillapítómágnes

MAGNET M7.1 NEODYM, SCREW M4



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	5,2
Méret	[mm]	Ø 12 / L = 7,5
Anyag		neodinium; műanyag
Mágneses térerősség	[mT]	280

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------