


Összekötő kábel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

12...24 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...85

Környezeti hőmérséklet

[°C]

(mozgó)

-30...70

Védettség

IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)

Mechanikai adatok

Súly

[g]

173,7

Test kiöntő anyaga

PA

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Összekötő kábel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 6,4 mm; csavart; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; öntött test: PA; Érintkezők: nikkelezett



Csatlakozás

