




Y-csatlakozókábel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	8...32 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-20...80
Védettség	IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	461,3
Anyagok	PA; aljzat: TPU narancs; Tömítés: FKM	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Elosztódoboz portjainak száma	2	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m



Y-csatlakozókábel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás - DEUTSCH csatlakozó

Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes



Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Csatlakozó: 2 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

