




Csatlakozókábel AMP csatlakozóval

ADOGX060--A005E06



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	12...24 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...100
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-40...100
Védettség		IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	576,5
Anyagok		PBT
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel AMP csatlakozóval


ADOGX060--A005E06

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozás



Érszínek :
BN = barna
RD = piros
WH = fehér

Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó, egyenes; Érintkezők: nikkelezett