
E12569

Szerelőlap

ADAPTER 80X30X10



Felhasználási terület		
Kivitel		OG kiképzéshez MVQ
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	71,6
Méretek	[mm]	10 x 95 x 50
Furattávolság a szerelőkonzolhoz		80 x 30 mm
Tengelymagasság szelephajtáshoz		30 mm
Használható tengelyátmérők	[mm]	< 38
Anyagok		POM fekete
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db