


E12572



Csatlakozókábel jelzőlámpákhoz 8 pólusú csatlakozókkal

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Alkalmazás

kábel a DV13xx & Dv15xx jelzőlámpák IO-Link masterhez történő csatlakoztatásához

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

51

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel jelzőlámpákhoz 8 pólusú csatlakozókkal

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

