




Konfekcionálható AMP dugalj

SDOGV060--AFKCR



| Elektromos adatok              |      |                                          |
|--------------------------------|------|------------------------------------------|
| Üzemi feszültség               | [V]  | 12...24 DC                               |
| Környezeti körülmények         |      |                                          |
| Környezeti hőmérséklet         | [°C] | -40...100                                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) | [°C] | -40...100                                |
| Védettség                      |      | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)       |
| Mechanikai adatok              |      |                                          |
| Súly                           | [g]  | 14                                       |
| Méretek                        | [mm] | 29,8 x 26,4 x 31,5                       |
| Anyagok                        |      | csatlakozó ház: PBT; Érintkezők: ónozott |
| Tartozékok                     |      |                                          |
| Szállított tételek             |      | burkolatdugó: 6                          |
|                                |      | az egyes magok tömítése: 2 x 0,5 mm²     |
|                                |      | az egyes magok tömítése: 4 x 2,5 mm²     |
|                                |      | Krimpelt érintkezők: 6                   |
| Elektromos csatlakozás         |      |                                          |
| sorkapocs: 2 x 0,5 mm²         |      |                                          |

# E12582




## Konfekcionálható AMP dugalj

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Elektromos csatlakozás - aljzat

#### Csatlakozás



Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó, egyenes; Érintkezők: ónozott