


Konfekcionálható dugalj

SDOGS060--AFKCR



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

8...32 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés [A]

4; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...80

Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]

-20...80

Védettség

IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)

Mechanikai adatok

Súly [g]

15,1

Anyagok

sárgaréz nikkelezett; PA

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOGS060--AFKCR

Elektromos csatlakozás

6 x 0,5 mm²

Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó (DT-06-6S-CE02)



Csatlakozás

