


Szerelőkészlet kézi- és gömbszelepekhez

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10



Felhasználási terület

Kivitel

OG kiképzéshez IND, INE

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-30...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

592,5

Felső perem átmérője

[mm]

125

ISO felső peremes típus

F12

Tengelytoldal

M10

Anyagok

szerelőlap: műanyag; fémrészek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db