


Csatlakozókábel dugaljjal

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Mechanikai adatok

Súly

[g]

62,1

Anyagok

sárgaréz nikkelezett; ház: TPU

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E12614



Csatlakozókábel dugaljjal

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

