


E12641



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGX050MSS0002H05



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Kivitel

tápkábel, L-coded

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

63 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

16

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

460,3

Anyagok

PP

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²



E12641



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGX050MSS0002H05

Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: TPE ; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott