




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAX050MSS0002H05



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Kivitel		tápkábel, L-kódolt
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	63 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	16
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	464,9
Méreték	[mm]	39 x 16 x 38,1
Anyagok		PP
Test kiöntő anyaga		TPE
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E12646



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAX050MSS0002H05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY