


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAX050MSS0010H05



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Kivitel

tápkábel, L-kódolt

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

63 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

16

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

2163

Méretek

[mm]

39 x 16 x 38,1

Anyagok

PP

Test kiöntő anyaga

TPE

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E12648



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAX050MSS0010H05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY