


E12651



Összekötő kábel

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Kivitel	tápkábel, L-kódolt
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	64 DC
Max. összes áramerhelés [A]	16
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...90
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Súly [g]	101,3
Anyagok	PP
Test kiöntő anyaga	TPE
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db



Összekötő kábel

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,25 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás - 2

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

