
# E12655

## Összekötő kábel

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS




| | | |
|---|---|---|
| **Felhasználási terület** | | |
| Különleges tulajdonságok | | Aranyozott érintkező |
| Kivitel | | tápkábel, L-kódolt |
| **Elektromos adatok** | | |
| Üzemi feszültség | [V] | 64 DC |
| Max. összes áramterhelés | [A] | 16 |
| **Környezeti körülmények** | | |
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -40...90 |
| Védettség | | IP 67 |
| **Mechanikai adatok** | | |
| Súly | [g] | 1119,7 |
| Anyagok | | PP |
| Test kiöntő anyaga | | TPE |
| Hollandi anya anyaga | | sárgaréz, nikkelezett |
| **Megjegyzések** | | |
| Csomagolási egység | | 1 db |

# E12655

## Összekötő kábel

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 5,00 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


### Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott




### Elektromos csatlakozás - 2

Csatlakozás




### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

